


單向節流閥

CRGRLA-1/8-B

料號: 161404

FESTO

耐腐蝕, 具內螺紋可轉動接口.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|--|
| 閥功能 | 單向節流功能 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/8 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/8 |
| 驅動類型 | 手動 |
| 可調元件 | 開槽頭螺絲 |
| 安裝類型 | 具螺紋的 |
| 節流方向上的標準額定流量 | 340 l/min |
| 逆止方向上的標準額定流量 | 260 ... 420 l/min |
| Operating pressure MPa | 0.03 ... 1 MPa |
| 操作壓力 | 0.3 ... 10 bar |
| Operating pressure | 4.35 ... 145 psi |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| Maritime classification | see certificate |
| 裝配位置 | 任何 |
| 旋轉能力 | 360° / 可以不連續擺動 |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 580 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 530 ... 590 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| 無塵室等級 | ISO class 4 |
| 儲藏溫度 | -10 ... 40 °C |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 額定尺寸 | 4 mm |
| 最大緊固扭矩 | 6 Nm |
| 容許的驅動力矩, 調節螺絲 | 0.5 Nm |
| 產品重量 | 37.8 g |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | FPM PVC |
| Material hollow bolt | 高合金鋼 |
| Material adjusting screw | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material swivel fitting | 高合金鋼, 耐腐蝕 |