

腳架安裝件 HZF-40

訂貨編號: 161808

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	40
安裝位置	可選
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-40 °C...150 °C
產品重量	142 g
材料說明	RoHS 合規
安裝件材料	鍍鋅鋼
螺絲材料	鍍鋅鋼