



精密過濾器組合 LFMBA-1/2-H-A

產品代號: 162821

FESTO

首次過濾 1 此, 二次過濾 0,01 此, 具金屬保護罩
將停止供貨, 截至日期2008



技術參數

特性	值
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	0.01 µm
過濾器功效	99.9999 %
冷凝水排放	全自動
設計結構	纖維過濾器
差壓顯示	壓力錶
輸入壓力 1	0 ... 16 bar
標準額定流量	800 l/min
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣, 過濾精度5 此 過濾、已潤滑的壓縮空氣, 過濾精度 5 此
介質溫度	1.5 ... 60 °C
殘渣油的成分	0.01 mg/m3
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	2,300 g
安裝類型	具附件
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/2
過濾器的材料訊息	硼 酸鹽纖維
外殼的材料訊息	PA-加強
杯罩的材料訊息	牙鑄鋅