


耳軸安裝組件 DAMT-V1-80-A

訂貨編號: 163529

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	80
基於標準	ISO 15552 (之前為 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
適用於鋰離子電池生產	不使用銅含量超過 1% 的金屬。例外情況：印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈
環境溫度	-40 °C...150 °C
產品重量	1494 g
材料說明	RoHS 合規
螺絲材料	鋼 鍍鋅
耳軸安裝件材質	鍍鋅鋼
夾緊件材料	鍍鋅鋼
焊材料	高合金不鏽鋼