

# 直角式插頭插座 PEV-1/4-WD-LED-230

訂貨編號: 164275

FESTO



## 資料表

特性	值
符合標準	EN 175301-803
開關狀態指示	黃色 LED 綠色 LED
安裝方式	螺釘夾緊
電纜出口	直角式
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 連接系統	連接型式 A 型, 基於 EN 175301-803 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	4
電氣介面 1, 使用的介面/線芯	4
電氣介面 1, 安裝類型	中央螺絲 M3
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 連接系統	螺紋端子
電氣介面 2, 介面/線芯數	5
電氣介面 2, 已使用的介面/線芯數	5
操作電壓範圍 DC	140 V...180 V
操作電壓範圍 AC	150 V...230 V
40°C 時的額定電流	8 A
電纜接頭	Pg11
許用的電纜直徑	4.5 mm...11 mm
介面橫截面	0.25 mm <sup>2</sup> ...1.5 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP65
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-40 °C...80 °C
環境溫度說明	注意降額
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令 符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規

特性	值
外殼材質	加強型 PA6
外殼顏色	透明
電觸頭材料	黃銅 鍍鎳 鍍錫