



# 電磁閥

## JMVH-5-1/8-B-VI-X

料號: 164565

FESTO

具電磁線圈和手動控制，不具插頭插座



## 技術參數

特性	值
閥功能	5/2 雙穩態
驅動類型	電動
標準額定流量	1,000 l/min
操作壓力	2 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
額定尺寸	8 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	外部
流量方向	不可逆
反向切換時間	22 ms
線圈的特性參數	24 V DC: 2.5 W
容許的電壓波動	+/- 10 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
介質溫度	-5 ... 50 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 ... 50 °C
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	底座
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	底座
氣壓連接, 氣口 4	G1/8
氣壓連接, 氣口 5	底座
材料備註	含有 PWIS