


# 限位開關配件

## QH-DR-E-S3-E-SW-B

料號: 164854

FESTO



### 技術參數

特性	值
基於標準	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
設計	有角的
裝配位置	任何
短路強度	否
切換元件功能	轉換開關
極性保護	否
測量原則	機械式/電動式
切換位置指示器	否
工作電壓範圍 AC	0 ... 250 V
工作電壓範圍 DC	0 ... 250 V
絕緣電壓	250 V
最大輸出電流	16,000 mA
浪湧強度	2.5 kV
污染程度	3
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
耐腐蝕等級 CRC	2
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 85 °C
電氣連接	螺紋介面
電纜直徑	8 ... 13 mm
電纜螺紋連接	M20
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	EPDM
用於外殼端蓋的材料須知	PC
用於外殼插座的材料須知	PA
用於操控台的材料須知	高合金鋼, 耐腐蝕