


接收器

SOEG-E-Q30-NS-S-2L

料號: 165321
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|-----------------------------------|
| 符合標準 | EN 60947-5-2 |
| 授權 | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 |
| 材料備註 | 不含黃銅和聚四氟乙烯 |
| 測量方式 | 對射式感測器 接收器 |
| 光的類型 | 紅外線 |
| 工作範圍 | 0 ... 6,000 mm |
| 環境溫度 | -25 ... 55 °C |
| 開關輸出 | NPN |
| 切換元件功能 | 暗切換 |
| 最大切換頻率 | 1,000 Hz |
| 最大輸出電流 | 200 mA |
| 電壓降 | 2 V |
| 短路強度 | 脈衝調制 |
| 工作電壓範圍 DC | 10 ... 30 V |
| 殘餘波動 | 20 % |
| 無效電流 | 30 mA |
| 極性保護 | 用於所有電接口 |
| 電氣連接 | 插頭 M8x1 3-pin |
| 尺寸 | 30x30x15 mm |
| 安裝類型 | 具通孔 |
| 產品重量 | 18 g |
| Material housing | PBT-加強 |
| 工作狀態顯示 | 黃色 LED |
| 運作儲備顯示 | 綠色 LED |
| 設定選項 | 電位計 |
| 調節範圍的上限 | 6,000 mm |
| Ambient temperature with flexible cable installation | -5 ... 55 °C |
| 防護等級 | IP65 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |