


傳送器 SOEG-S-Q30-K-L

料號: 165352
將停止供貨的產品

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
符合標準	EN 60947-5-2
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
測量方式	對射式感測器 發射器
光的類型	紅外線
環境溫度	-25 ... 55 °C
電壓降	2 V
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
殘餘波動	20 %
無效電流	25 mA
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	電纜 3芯
電纜長度	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
尺寸	30x30x15 mm
安裝類型	具通孔
產品重量	85 g
Material housing	PBT-加強
調節範圍的上限	6 mm
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 55 °C
防護等級	IP65
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress