


編碼器電纜

NEBC-S1G9-K-0.5-N-S-S1G9

料號: 1680830

FESTO



技術參數

特性	值
防護等級	IP20
Ambient temperature with flexible cable installation	-40 ... 70 °C
環境溫度	-40 ... 70 °C
電纜的最小彎折半徑	51 mm
適用於牽引鏈	是
電纜結構	已屏蔽 4x(2 x 0,14 mm ²)
電纜長度	0.5 m
材料備註	符合 RoHS
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PU)