


數位式 I/O 模組

SPC200-DIO

料號: 170179

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|----------------|--------------------------------------|
| 保險絲保護, 輸出 | 電子部件 最大觸發電流: 2 A 通過計算輸出的總數 |
| 感測器電源的保險絲保護 | 電子部件 |
| 反應時間, 輸出 | 1.5 ms |
| 數位輸出的數目 | 8 |
| 數位輸入的數量 | 10 |
| 輸出類型 | 符合 IEC 61131-2 正向邏輯 (PNP) 電絕緣 |
| 輸入類型 | 符合 IEC 61131-2 正向邏輯 (PNP) 無電絕緣 |
| 彈跳時間, 輸入 | 5 ms |
| 額定工作電壓, DC 輸出 | 24 V |
| 感測器電源 | 0.5 A, 由內部電源提供 |
| 電流消耗, 輸入 | 8 mA |
| 每個輸出端的載流能力 | 250 mA |
| 典型的電流消耗, 插入式模組 | 50 mA |
| 容許的電壓波動, 輸出 | +/- 25 % |
| 產品重量 | 62 g |
| 電氣連接, 輸出 | 端子條 10-pin |
| 電氣連接, 輸入 | 端子條 12-pin |
| 安裝空間 | 從 3 起 |