

# 連接電纜 KSPC-AIF-1-WD-8

料號: 170237

FESTO

用於控制器的軸介面



## 技術參數

特性	值
工作電壓範圍 AC	<= 60 V
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
防護等級	IP20
Ambient temperature with flexible cable installation	-5 ... 80 °C
環境溫度	-20 ... 70 °C
產品重量	410 g
電氣連接 1	Angled socket, M9, 5-pin, screened
電氣連接 2	Socket strip 5-pin
電纜結構	2x0,25 mm <sup>2</sup> + 2x0,34mm <sup>2</sup> +0,49mm <sup>2</sup>
電纜直徑	5.5 mm
電纜長度	8 m
外殼顏色	黑色
電纜外套顏色	淡灰色
鎖緊螺帽的材料訊息	鍍鎳黃銅
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	PA-加強 PBT TPE-U(PUR)
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PUR)
壓接連接件的材料訊息	Gold-plated bronze Copper alloy, tinned