



# 分支模組 FRM-H-D-MINI

訂貨編號: 170687

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝位置	可選
結構特點	分支模組
工作壓力	0.15 bar...16 bar
在主氣流方向 1->2 上的標準額定流量	2000 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 惰性氣體
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	233 g
氣動介面，氣口 3	G1/4
氣動介面，氣口 4	G1/4
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋁