

導向單元 EAGF-V2-KF-80-200

訂貨編號: 1725847

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------|
| 尺寸 | 80 |
| 行程 | 200 mm |
| 理論反向間隙 | 0 μ m |
| 安裝位置 | 可選 |
| 導軌 | 循環滾珠軸承導軌 |
| 結構特點 | 導軌 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - 無耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -20 °C...80 °C |
| 最大力 F_y | 2300 N |
| 最大力 F_y , 靜態 | 3120 N |
| 最大力 F_z | 2300 N |
| 最大作用力 F_z , 靜態 | 3120 N |
| 最大力矩 M_x | 170 Nm |
| 最大扭矩 M_x , 靜態 | 231 Nm |
| 最大力矩 M_y | 191 Nm |
| 最大扭矩 M_y , 靜態 | 259 Nm |
| 最大力矩 M_z | 191 Nm |
| 最大扭矩 M_z , 靜態 | 259 Nm |
| 位移力 | 40 N |
| 移動質量 | 6682 g |
| 產品重量 | 12037 g |
| 0 mm 行程時的重心 | 54 mm |
| 每 10 mm 額外移動質量的重心 | 3.8 mm |
| 安裝方式 | 透過內螺紋安裝 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 導向部件材料 | 回火鋼 |
| 外殼材質 | 精製鋁合金 陽極氧化 |
| 聯接板材料 | 鋼 |