


# 導向單元 EAGF-V2-KF-100-320

訂貨編號: 1725852

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	100
行程	320 mm
理論反向間隙	0 $\mu$ m
安裝位置	可選
導軌	循環滾珠軸承導軌
結構特點	導軌
耐腐蝕等級 CRC	0 - 無耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-20 °C...80 °C
最大力 $F_y$	2300 N
最大力 $F_y$ , 靜態	3120 N
最大力 $F_z$	2300 N
最大作用力 $F_z$ , 靜態	3120 N
最大力矩 $M_x$	198 Nm
最大扭矩 $M_x$ , 靜態	268 Nm
最大力矩 $M_y$	197 Nm
最大扭矩 $M_y$ , 靜態	267 Nm
最大力矩 $M_z$	197 Nm
最大扭矩 $M_z$ , 靜態	267 Nm
位移力	40 N
移動質量	8586 g
產品重量	15695 g
0 mm 行程時的重心	47 mm
每 10 mm 額外移動質量的重心	3.6 mm
安裝方式	透過內螺紋安裝
材料說明	RoHS 合規
導向部件材料	回火鋼
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
聯接板材料	鋼