

# 聯軸器 EAMC-42-50-9-12

訂貨編號: 1732001

FESTO



## 資料表

特性	值
安裝直徑 1	9 mm
安裝直徑 2	12 mm
尺寸	42
標稱長度	50 mm
安裝位置	可選
最大轉速	6000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-25 °C...60 °C
慣性動量	34.8 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞的扭矩	17 Nm
產品重量	146 g
材料說明	RoHS 合規