

吸盤

VAS-10-M5-PUR

產品代號: 173441

FESTO

具密封圈 OL



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------|--------------------|
| 額定尺寸 | 2 mm |
| 吸盤直徑 | 10 mm |
| 有效的吸氣直徑 | 8 mm |
| 設計結構 | 真空接口位於頂部 圓形, 標準 |
| 工作介質 | 大氣 |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| 70%真空時的起步阻力 | 4.5 N |
| 安裝螺紋 | M5 |
| 吸盤安裝件 | M5 |
| 真空接口 | M5 |
| 肖氏硬度 | 62 |
| 凸緣螺絲的材料訊息 | 黃銅 |
| 吸盤的材料訊息 | TPE-U(PU) |