


# 過濾調壓閥 LFR-1/2-D-5M-MIDI-NPT

訂貨編號: 173792

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	Midi
系列	D
安裝位置	垂直
過濾等級	5 µm
冷凝水排放裝置	手動裝置，非鎖定式
最大冷凝容積	43 cm <sup>3</sup>
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	1 bar...16 bar
最大壓力遲滯	0.2 bar
標準標稱流量	2600 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[-:9:] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[6:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	900 g
安裝方式	是否要： 管式安裝 透過安裝支架
氣動介面，氣口 1	1/2 NPT
氣動介面，氣口 2	1/2 NPT
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC