


氣源處理裝置 FRC-1/4-D-MINI-NPT

訂貨編號: 173836

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|---|
| 尺寸 | Mini |
| 冷凝水排放裝置 | 手動裝置, 非鎖定式 |
| 過濾等級 | 40 µm |
| 工作壓力 | 1 bar...16 bar |
| 壓力調整範圍 | 0.5 bar...12 bar |
| 標準標稱流量 | 1000 l/min |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[-:9:-] 惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 輸出的空氣純淨度等級 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[7:8:-] 惰性氣體 |
| 介質溫度 | -10 °C...60 °C |
| 環境溫度 | -10 °C...60 °C |
| 產品重量 | 660 g |
| 安裝方式 | 具有附件 |
| 氣動介面, 氣口 1 | 1/4 NPT |
| 氣動介面, 氣口 2 | 1/4 NPT |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | 壓鑄鋅 |
| 碗罩材料 | PC |