

氣源處理裝置 FRC-3/8-D-7-MIDI-NPT

訂貨編號: 173858

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Midi
安裝位置	垂直
冷凝水排放裝置	手動裝置, 非鎖定式
過濾等級	40 µm
工作壓力	1 bar...16 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...7 bar
標準標稱流量	2000 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:-] 惰性氣體
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	1440 g
安裝方式	是否要: 管式安裝 透過安裝支架
氣動介面, 氣口 1	3/8 NPT
氣動介面, 氣口 2	3/8 NPT
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC