

空氣調理單元 FRC-1/2-D-O-MIDI-NPT



FESTO

料號: 173862

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

過濾器/調壓閥/油霧器組合, 40 µm 過濾精度, 具金屬保護杯罩,
具手動冷凝水排放裝置, 不具壓力錶

Modern alternatives can be found by entering the first four
characters of the type code in the search field.



技術參數

特性	值
尺寸	Midi型
冷凝水排放	手動瞬間接觸
過濾等級	40 µm
操作壓力	1 ... 16 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 12 bar
標準額定流量	2,600 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
輸出口的空氣純淨度	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8:-] 惰性氣體
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1,350 g
安裝類型	具配件
氣壓連接, 氣口 1	1/2 NPT
氣壓連接, 氣口 2	1/2 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC