

# 空氣調理單元 FRC-3/4-D-O-MAXI-A-NPT



料號: 173879

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

過濾器/調壓閥/油霧器組合, 40 µm 過濾精度, 具金屬保護杯罩,  
具自動冷凝水排放裝置, 不具壓力錶

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	Maxi
裝配位置	垂直
冷凝水排放	全自動
過濾等級	40 µm
操作壓力	2 ... 12 bar
標準額定流量	8,300 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9-] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
輸出口的空气純淨度	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:8-]
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	2,280 g
安裝類型	線路安裝 具安裝支架 選配
氣壓連接, 氣口 1	3/4 NPT
氣壓連接, 氣口 2	3/4 NPT
Material housing	牙鑄鋅
Material bowl	PC