


氣源處理裝置 FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

訂貨編號: 173882

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Maxi
安裝位置	垂直
冷凝水排放裝置	手動旋轉
過濾等級	40 µm
工作壓力	1 bar...16 bar
標準標稱流量	8500 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[-:--]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	2390 g
安裝方式	是否要： 管式安裝 透過安裝支架
氣動介面，氣口 1	3/4 NPT
氣動介面，氣口 2	3/4 NPT
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC