


# 分氣模組 FRM-1-D-MAXI-NPT

訂貨編號: 173931

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                       |
|---------------------|---|
| 安裝位置                | 可選                                      |
| 結構特點                | 分支模組                                    |
| 工作壓力                | 0 bar...16 bar                          |
| 在主氣流方向 1→2 上的標準額定流量 | 17400 l/min                             |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 儲存溫度                | -10 °C...60 °C                          |
| 輸出的空氣純淨度等級          | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>惰性氣體 |
| 介質溫度                | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                          |
| 產品重量                | 772 g                                   |
| 氣動介面，氣口 1           | 1 NPT                                   |
| 氣動介面，氣口 2           | 1 NPT                                   |
| 氣動介面，氣口 3           | G3/4                                    |
| 氣動介面，氣口 4           | G1/4                                    |
| 材料說明                | RoHS 合規                                 |
| 外殼材質                | 壓鑄鋅                                     |