

# 分支模組 FRM-H-3/4-D-MIDI-NPT



料號: 173937

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

具 4 個接口的氣路板

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## 技術參數

| 特性                | 值                                     |
|-------------------|---------------------------------------|
| 裝配位置              | 任何                                    |
| 設計結構              | 分支模組                                  |
| 操作壓力              | 0.2 ... 16 bar                        |
| 主流方向1-->2時的標準額定流量 | 5,000 l/min                           |
| 操作介質              | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - Moderate corrosion stress         |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 儲藏溫度              | -10 ... 60 °C                         |
| 輸出口的空气純淨度         | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>惰性氣體 |
| 介質溫度              | -10 ... 60 °C                         |
| 環境溫度              | -10 ... 60 °C                         |
| 產品重量              | 476 g                                 |
| 氣壓連接, 氣口 1        | 3/4 NPT                               |
| 氣壓連接, 氣口 2        | 3/4 NPT                               |
| 氣壓連接, 氣口 3        | G1/2                                  |
| 氣壓連接, 氣口 4        | G1/4                                  |
| 材料備註              | 符合 RoHS                               |
| Material housing  | 壓鑄鋁                                   |