


閥島

CPA14-VI

料號: 174001

FESTO

閥島 CPA, 柵格尺寸 14 mm.
此型號將被停用至2013



技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
閥功能	2x3/2 常閉, 單穩態 2x3/2 常開, 單穩態 2x3/2 常開/常閉, 單穩態 5/2 雙穩態 5/2 單穩態 5/3 加壓 5/3 排氣 5/3 封閉
標準額定流量	600 l/min
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
電氣連接	AS-Interface 個別連接 Fieldbus Multi-pin插頭
閥位的最大數量	22
壓力區的最大數目	11
電氣 I/O 系統	是
環境溫度	-5 ... 50 °C
寬度	14 mm
防護等級	IP65
授權	C-Tick
柵格尺寸	14 mm
驅動類型	電動
閥島型號	12
設計結構	活塞滑塊
嚮導氣源	外部 內部的
閥島結構	模組化且可擴展
切換位置指示器	LED
嚮導壓力	3 ... 8 bar
額定工作電壓 DC	24 V
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	-5 ... 50 °C