


雙耳環安裝件 SNC-40

訂貨編號: 174384

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--|
| 尺寸 | 40 |
| 基於標準 | ISO 15552 (之前為 VDMA 24562、ISO 6431、NF E49 003.1、UNI 10290) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -40 °C...150 °C |
| 產品重量 | 141 g |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 安裝件材料 | 壓鑄鋁 |
| 螺栓材料 | 鋼 鍍鋅 |
| 螺絲材料 | 鋼 鍍鋅 |
| 鎖的材料 | 彈簧鋼 鍍鋅 |