


擺動法蘭 SNCS-100

料號: 174402

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	100
基於標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	683 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	鍛造鋁合金
Material rod end bearing	鋼 PTFE
Material screws	鋼 經過電鍍