

單向節流閥 GRLZ-M3

料號: 175040

FESTO

用於進氣節流，具轉動接頭。



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|-------------------------------|
| 閥功能 | 單向流量控制功能，用於氣源 |
| 氣壓連接，氣口 1 | M3 |
| 氣壓連接，氣口 2 | M3 |
| 可調元件 | 開槽頭螺絲 |
| 安裝類型 | 具螺紋的 |
| 節流方向上的標準額定流量 | 18 l/min |
| 逆止方向上的標準額定流量 | 18 ... 20 l/min |
| 操作壓力 | 0.2 ... 10 bar |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 裝配位置 | 任何 |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 33 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 33 ... 37 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 最大緊固扭矩 | 0.3 Nm |
| 產品重量 | 2 g |
| Material of threaded plug | 黃銅 鍍鎳 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material adjusting screw | 黃銅 |
| Material swivel fitting | 牙鑄鋅 |