

# 連接電纜

## KM8-M8-GSGD-0,5

料號: 175488

FESTO

用於輸入，長度 0.5 m，具直通式插頭和直通式插座。



### 技術參數

特性	值
工作電壓範圍 AC	$\leq 60$ V
工作電壓範圍 DC	$\leq 75$ V
容許的電流負載	4 A
防護等級	IP65
環境溫度	-25 ... 85 °C
電氣連接	直式插頭 / 直式插座 M8x1 / M8x1 3-pin / 3-pin
電纜結構	3x0,25
電纜長度	0.5 m
電纜外套顏色	灰色
電纜護套的材料訊息	PUR