


# 連接電纜

## KMP2-03-V-10-26

料號: 175667

FESTO

用於閩島 VIMP/MIFB, 最多 24 電磁線圈, 10 m 長  
此型號將被停用至2012



### 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
工作電壓範圍 AC	<= 250 V
工作電壓範圍 DC	<= 300 V
容許的電流負載	7.5 A
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 80 °C -20 ... 80 °C
產品重量	3,637 g
電氣連接	插頭插座 26-pin
電纜結構	26 x 0,75 mm <sup>2</sup>
電纜直徑	15 mm
電纜長度	10 m
安裝類型	具套筒螺帽
顏色編碼, 纜芯絕緣	黑色導線, 上面用白色標記出連續的編號, 編號從1 到 26
密封件的材料訊息	CR 耐光照, 耐油
外殼的材料訊息	銅合金 鍍鎳
電纜護套的材料訊息	PVC
壓接連接件的材料訊息	銅合金 鍍金