



圓形氣壓缸

DSAG-40- -PPV-A-CT

產品代號: 176510

FESTO

端蓋具有螺紋突起
 該產品只可從Festo Korea Co. Ltd定購
 將淘汰的產品，供貨至 2010.



代表範例

技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------|------------------|
| 行程 | 1 ... 500 mm |
| 活塞直徑 | 40 mm |
| 緩衝 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝 |
| 工作壓力 | 1 ... 10 bar |
| 操作模式 | 雙作用 |
| 工作介質 | 乾燥壓縮空氣，經潤滑或未經潤滑 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 緩衝長度 | 22 mm |
| 6 bar時的理論作用力，回復行程 | 633 N |
| 6 bar時的理論作用力，進程 | 754 N |
| 0 mm行程時的移動質量 | 469 g |
| 每10 mm 行程所增加的重量 | 24 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 586 g |
| 每 10 mm 行程的附加質量系數 | 15.9 g |
| 氣壓連接 | M32x2 |
| 材料備註 | 不含有黃銅和PTFE |
| 蓋子的材料訊息 | 鍛造鋁合金 |
| 密封件的材料訊息 | NBR TPE-U(PU) |
| 外殼的材料訊息 | 高合金鋼，耐腐蝕 |
| 活塞桿的材料訊息 | 高合金鋼 |