


# 擺動法蘭 SNCB-40-R3

料號: 176945

FESTO



## 技術參數

特性	值
尺寸	40
基於標準	ISO 15552
多樣型	Excellent corrosion protection
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
環境溫度	-40 ... 90 °C
產品重量	151 g
材料備註	符合 RoHS
Material mounting	壓鑄鋁 具防護鍍層
Material mounting pin	高合金鋼, 耐腐蝕
Material bearing	塑料的
Material disc	鋼, 鍍鋅
Material screws	高合金鋼, 耐腐蝕
Material lock	彈簧鋼, 電鍍