

# 雙耳環安裝件 SNCB-80-R3

訂貨編號: 176948

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 尺寸                  | 80  |
| 基於標準                | ISO 15552   |
| 訂製品                 | 高耐腐蝕等級  |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 3 - 高耐腐蝕能力  |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                       |
| 適用於鋰離子電池生產          | 不使用銅、鋅或鎳含量超過 5% 的金屬。例外情況：鋼中的鎳、化學鍍鎳表面、印刷電路板、電纜、電插頭連接器和線圈 |
| 環境溫度                | -40 °C...90 °C  |
| 產品重量                | 632 g   |
| 材料說明                | RoHS 合規   |
| 安裝件材料               | 壓鑄鋁<br>帶防護塗層  |
| 螺栓材料                | 高合金不鏽鋼  |
| 軸承材料                | 聚合物   |
| 圓片材料                | 鍍鋅鋼   |
| 螺絲材料                | 高合金不鏽鋼  |
| 鎖的材料                | 彈簧鋼，鍍鋅  |