

塑膠氣管 PUN-12X2-GE

訂貨編號: 178421

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|--|
| 外徑 | 12 mm |
| 流量相關彎曲半徑 | 62 mm |
| 內徑 | 8 mm |
| 最小彎曲半徑 | 33 mm |
| 使用說明 | 基於 TPE-U 酯 只有在塑膠氣管的塗層不含磷酸酯的情況下，才可與電纜接觸，可能會損壞塑膠氣管。 |
| 氣管特徵 | 拖鏈適用 |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | -0.095 Mpa...0.7 Mpa -13.775 psi...101.5 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...7 bar |
| 取決於溫度的工作壓力 | -0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi |
| 取決於溫度的操作壓力 | -0.95 bar...10 bar |
| 認證 | 德國技術監督協會 (TÜV) |
| 證書簽發機構 | B 013277 0506 00 |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 材料的防火測試 | UL94 HB |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -35 °C...60 °C |
| 產品重量 (取決於長度) | 0.0767 kg/m |
| 氣動介面 | 用於快插接頭，外徑 12 mm |
| 顏色 | 黃色 |
| 蕭氏硬度 | D 52 +/-3 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 氣管材料 | TPE-U(PU) |