

快插接頭 QSM-M3-1/8-I-U-M

訂貨編號: 183751

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	Mini
公稱通徑	0.059 in
旋入螺釘上的密封件類型	密封圈
安裝位置	可選
設計	直列式設計
套組規格	1
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 Mpa...1 Mpa -13.775 psi...145 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
海事分類	參見證書
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C 32 °F...140 °F
標稱扭矩	0.354 ft-lbf
標稱鎖緊扭矩公差	± 55%
產品重量	0.081 oz
安裝方式	內六角, A/F 1.5 mm
氣動介面, 氣口 1	外螺紋 M3
氣動介面, 氣口 2	用於氣管外徑 1/8"
釋放環顏色	灰色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	黃銅 鍍鎳
釋放環材料	POM
氣管密封件材料	NBR
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼