



電磁閥 MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C

訂貨編號: 184512

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	五口三位中封式
驅動方式	電控
寬度	65 mm
標準標稱流量	4100 l/min
工作口	底座規格 3，符合 ISO 5599-1 標準 G1/2
操作電壓	24 V DC
工作壓力	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
復位類型	彈簧復位
防護等級	IP65
公稱通徑	14.5 mm
網格尺寸	71 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
手動裝置	按鈕式
ISO 規範	356
嚮導類型	嚮導驅動
流向	不可逆
關閉時間	130 ms
打開時間	38 ms
線圈的特性參數	24 V DC: 2.5 W
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...50 °C
環境溫度	-10 °C...50 °C
電氣介面	M12x1 中心插頭
安裝方式	具通孔

特性	值
氣動介面，氣口 1	底座規格 3，符合 ISO 5599-1 標準
氣動介面，氣口 2	底座規格 3，符合 ISO 5599-1 標準
氣動介面，氣口 3	氣路板規格 3 符合 ISO 5599-1 標準
氣動介面，氣口 4	底座規格 3，符合 ISO 5599-1 標準
氣動介面，氣口 5	底座規格 3，符合 ISO 5599-1 標準
密封件材質	NBR
外殼材質	壓鑄鋁