



夾緊模組

EV-50-5

料號: 184858

FESTO

具復位功能



技術參數

特性	值
行程	5 mm
夾緊面	Ø 50
裝配位置	任何
操作模式	單動
Operating pressure MPa	<= 0.6 MPa
操作壓力	<= 6 bar
Operating pressure	<= 87 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5
環境溫度	-10 ... 40 °C
產品重量	68 g
安裝類型	具通孔
氣壓連接	M3
Material housing	壓鑄鋁
Material membrane	TPE-U(PU)