


拉桿式氣壓缸

CRDNG-1 5/8"- -PPV-A-S6

料號: 185408

FESTO

耐腐蝕，可承受的最高溫度120°C。位置感測符合ISO 15552, NF E 49 003.1 以及UNI 10 290。兩端採用可調式終點緩衝



代表範例



技術參數

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 行程 | 2,000 mm |
| 活塞直徑 | 1 5/8" |
| 基於標準 | ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 緩衝 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝 |
| 活塞桿末端 | 外螺紋 |
| 操作壓力 | 0.6 ... 10 bar |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 4 - Very high corrosion stress |
| 環境溫度 | -20 ... 120 °C |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 633 N |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 754 N |
| 氣壓連接 | 1/4 NPT |
| Material cover | 不鏽鋼鑄件 |
| Material seals | FPM TPE-U(PU) |
| Material housing | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material piston rod | 高合金鋼, 耐腐蝕 |