


拉桿式氣壓缸

CRDNGS-2 1/2"- -PPV-A-S6

料號: 185417

FESTO

耐腐蝕，符合ISO 15552, NF E 49 003.1和UNI 10 290標準，
用於近接式感測。兩端採用可調緩衝。



代表範例



技術參數

特性	值
行程	2,000 mm
活塞直徑	2 1/2"
基於標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
活塞桿末端	外螺紋
操作壓力	0.6 ... 10 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress
環境溫度	-20 ... 120 °C
6 bar時的理論作用力, 回復行程	1,682 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	1,870 N
氣壓連接	3/8 NPT
Material cover	不鏽鋼鑄件
Material seals	FPM TPE-U(PU)
Material housing	高合金鋼, 耐腐蝕
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕