

吸收式乾燥器


LDF-H4-N1/2

產品代號: 185680

FESTO

用於生產乾燥和乾淨的氣源。

This product is only available if ordered from Festo USA Corporation.



技術參數

特性	值
裝配位置	垂直
杯罩保護	金屬保護罩
輸入壓力 1	4 ... 10.5 bar
大氣露點	-40 °C
工作介質	壓縮空氣，經過濾，未潤滑
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
耐腐蝕等級 CRC	1
介質溫度	2 ... 50 °C
環境溫度	2 ... 50 °C
產品重量	24,700 g
安裝類型	帶通孔
外殼的材料信息	牙鑄鋅