

# L 型快插式螺紋接頭，可旋轉型 QSRL-G3/8-12

訂貨編號: 186292

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	標準
公稱通徑	7.4 mm
旋入螺釘上的密封件類型	密封圈
安裝位置	可選
設計	L 型
套組規格	1
結構特點	推挽原理
工作壓力時完整溫度範圍	-0.095 MPa...0.6 MPa -13.775 psi...87 psi
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...6 bar
取決於溫度的工作壓力	-0.095 MPa...1.4 MPa -13.775 psi...203 psi
取決於溫度的操作壓力	-0.95 bar...14 bar
最大轉速	200 1/min
海事分類	參見證書
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 °C...60 °C
最大徑向扭矩	0.025 Nm
標稱扭矩	15.5 Nm
標稱鎖緊扭矩公差	± 20%
產品重量	81 g
安裝方式	外六角，規格 24 mm
氣動介面，氣口 1	外螺紋 G3/8
氣動介面，氣口 2	用於 12 mm 外徑的氣管
釋放環顏色	藍色
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PBT
釋放環材料	POM
氣管密封件材料	NBR

特性	值
氣管夾緊元件材質	高合金不鏽鋼