

# 過濾器 LF-1/2-D-5M-MAXI

訂貨編號: 186464

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	Maxi
系列	D
安裝位置	垂直 +/-5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放裝置	手動旋轉
結構特點	燒結式過濾器，具有冷凝液分離器
最大冷凝容積	80 cm <sup>3</sup>
保護罩	金屬保護罩
工作壓力	0 bar...16 bar
標準標稱流量	3700 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010[:-9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	1340 g
安裝方式	管式安裝 具有附件
氣動介面，氣口 1	G1/2
氣動介面，氣口 2	G1/2
材料說明	RoHS 合規
過濾器材料	PE
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC