


Multi-pin插座 IMP2-SD-26-EA

料號: 18665

FESTO



技術參數

特性	值
容許的電纜直徑	13.5 ... 15 mm
裝配位置	任何
工作電壓範圍 AC	≤ 250 V
容許的電流負載	7.5 A
防護等級	IP65
環境溫度	-40 ... 125 °C
產品重量	97 g
電氣連接	插頭插座 26-pin
電纜螺紋連接	Pg16
插頭編碼	Y -用於輸入/輸出
安裝類型	具套筒螺帽
密封件的材料訊息	CR 耐光照, 耐油
外殼的材料訊息	銅合金 鍍鎳
壓接連接件的材料訊息	銅合金 鍍金