


連接電纜

KMP2-03-E-X-26

料號: 18683

FESTO

可提供的電纜長度為 1 到 99 m
此型號將被停用至2012



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
工作電壓範圍 AC	<= 250 V
工作電壓範圍 DC	<= 300 V
容許的電流負載	7.5 A
防護等級	IP65
環境溫度	-5 ... 80 °C -20 ... 80 °C
電氣連接	插頭插座 26-pin
電纜結構	26 x 0,75 mm ²
電纜直徑	15 mm
安裝類型	具套筒螺帽
顏色編碼, 纜芯絕緣	黑色導線, 上面用白色標記出連續的編號, 編號從1 到 26
密封件的材料訊息	CR 耐光照, 耐油
外殼的材料訊息	銅合金 鍍銀
電纜護套的材料訊息	PVC
壓接連接件的材料訊息	銅合金 鍍金