

插頭 SEA-GS-M8

訂貨編號: 18696

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101 EN 61984
安裝方式	透過螺紋套管
安裝位置	可選
產品重量	9 g
電氣介面	3 針 M8x1 直列式插頭/焊接頭
操作電壓範圍 DC	60 V
操作電壓範圍 AC	60 V
40°C 時的額定電流	3 A
抗電湧性	1.5 kV
電纜接頭	Pg7
許用的電纜直徑	3.5 mm...5 mm
介面橫截面	0.25 mm ²
防護等級	IP67
環境溫度	-40 °C...85 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色
管接螺帽材料	鍍錫黃銅
電觸頭材料	黃銅 青銅