


# 直線驅動器

## SLG-12- -

料號: 187855

FESTO



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置。

特性	值
行程	100 ... 700 mm
活塞直徑	12 mm
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板 液壓緩衝器, 硬性特徵曲線
裝配位置	任何
導向	迴圈滾珠軸承導向
最多的中間位置數量	4
驅動器原理	正-鎖定 (槽)
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	拉力
操作壓力	2 ... 8 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	68 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	68 N
每 10 mm 行程的附加質量係數	18 g
其它可用接口	參見產品圖紙
氣壓連接	M3
Material cover	POM
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	鋁 電鍍