

# 插座 MSSD-EB-M12-MONO

訂貨編號: 188024

FESTO



## 資料表

特性	值
基於標準	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
開關位置指示器	LED
安裝方式	透過 M2.5 中央螺絲安裝在電磁閥上
產品重量	13.18 g
電氣介面 1	插座, 符合 EN 175301-803 標準, C 型
電氣介面 2	直列式插頭, M12x1, 2 針, A 編碼
操作電壓範圍 DC	12 V...24 V
標稱操作電壓 DC	24 V
操作電壓範圍 AC	12 V...24 V
允許的電流負載	0.12 A
抗電湧性	2.5 kV
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...50 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
外殼材質	PA
外殼顏色	透明
螺絲緊固鎖的材料	鍍鎳鋼
密封件材質	HNBR NBR
電觸頭材料	鍍銀銅合金 鍍金黃銅