


連接塊 VIGM-04-D-1

料號: 18831

FESTO

用於閥島



技術參數

特性	值
基於標準	ISO 5599-2
閥位的最大數量	1
操作壓力	-0.9 ... 16 bar
操作介質	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
授權	UL - Recognized (OL)
底座的安裝方法	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	G1/2
氣壓連接, 氣口 2	G1/4
氣壓連接, 氣口 3	G1/2
氣壓連接, 氣口 4	G1/4
氣壓連接, 氣口 5	G1/2
底座的材料訊息	壓鑄鋁