

# 電磁閥



## MGTBH-5/2K-FR-110AC-NA

料號: 188400

將停止供貨的產品

具NAMUR孔型, 符合VDE/VDI 3845標準

FESTO



### 技術參數

特性	值
閥功能	5/2 單穩態
驅動類型	電動
寬度	35 mm
標準額定流量	400 l/min
操作壓力	2 ... 8 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	機械彈簧
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
額定尺寸	8 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
符合標準	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手動控制	位置鎖定
嚮導類型	由嚮導控制
流量方向	可反向
嚮導壓力	2 ... 10 bar
b 值	0.25
C 值	1.1 l/sbar
關閉時間	90 ms
開啟時間	20 ms
線圈的特性參數	110 V AC: 50 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA 110 V AC: 60 Hz, pick-up power 5 VA, holding power 3.7 VA
容許的頻率波動	+/- 10 %
容許的電壓波動	+/- 10 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
耐腐蝕等級 CRC	3
介質溫度	-20 ... 60 °C
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-20 ... 60 °C
電氣連接	插頭插座 螺紋介面 M20x1,5
排氣接口	內部的
氣壓連接, 氣口 1	底座
氣壓連接, 氣口 2	底座
氣壓連接, 氣口 3	底座
密封件的材料訊息	NBR